



L'installazione può essere eseguita solo da personale specializzato. Tutte le sequenze di lavoro devono essere eseguite completamente una dopo l'altra e controllate.

Campo di validità

Queste istruzioni d'installazione riguardano il modello: **940, 942**

Indicazioni generali



In caso di montaggio su materiale combustibile, è indispensabile attenersi alle direttive e norme per le installazioni a bassa tensione e per la protezione antincendio.

Targhetta dei dati

► Aprire la porta dell'apparecchio. La targhetta dei dati si trova sinistra sulla fronte.

Dimensioni

Dimensioni esterne (A x L x P): 378 x 548 x 320 mm

Dimensioni della camera di cottura (A x L x P): 187 x 370 x 290 mm

Raccordi elettrici



I raccordi elettrici devono essere eseguiti da personale specializzato in base alle direttive e norme per le installazioni a bassa tensione e alle disposizioni delle centrali elettriche locali.

Un apparecchio pronto per l'uso può essere collegato unicamente ad una presa con contatto di protezione installata conformemente alle prescrizioni. Nell'installazione interna si deve prevedere un disgiuntore di rete omipolare con un'apertura dei contatti di 3 mm. Interruttori, connettori ad innesto, interruttori automatici LS e fusibili, liberamente accessibili dopo l'installazione dell'apparecchio e che commutano tutti i conduttori polari, sono considerati disgiuntori ammissibili. Una messa a terra ineccepibile e conduttori neutri e di protezione posati separatamente permettono un esercizio sicuro ed esente da disturbi. Dopo l'installazione, le parti sotto tensione e le linee con isolamento principale non devono poter essere toccate. Controllare le vecchie installazioni.

► Informazioni sulla necessaria tensione di rete, tipo di corrente e protezione si apprendono dalla targhetta dei dati.


Installazione



Altezza di montaggio minima: Osservare la distanza di 850 mm del fondo al bordo inferiore del microonde!


Indicazioni

- Non è permesso montare l'apparecchio direttamente sopra un posto di cottura.
- Non sollevare l'apparecchio dalla maniglia della porta.
- Attenzione a non coprire le fessure di aerazione nel kit di montaggio.
- Deve essere sempre garantito un flusso d'aria d'alimentazione.
- Per il montaggio in armadio da terra, deve essere assicurata una sezione di ventilazione di almeno 110 cm².






Montaggio nell'armadio superiore



1. A sinistra e a destra nelle pareti della nicchia, praticare 3 fori (con maschera per forare H5.1925) a parete per le viti per pannelli di truciolato **S1**.
2. Con le viti **S1** allegate, avvitare il set di montaggio **M** a sinistra e a destra.
3. Con le viti **S2** allegate, avvitare il profilo di chiusura **A** a destra e a sinistra. Regolare l'altezza.
4. Infilare il cavo di collegamento **B** nella presa. Inserire l'apparecchio nell set di montaggio **M** fino alla battuta. Con la brugola allegata **S3**, girare la vite ca. 20-25x in senso orario, fino che l'apparecchio é fissato.
5. Spostare l'angolare di battuta **C** (regolabile: 320-350 mm) fino alla parete, dopo stringere.






Montaggio nell'armadio alto


Microonde & forno

Forno con cassetto




Microonde & forno

Forno senza cassetto




* Per adattamento necessario ad altezza della nicchia 1016 mm (adattatore supplementare d'altezza 35 mm, vedi J715.050).

1. A sinistra e a destra nelle pareti della nicchia, praticare 3 fori (con maschera per forare H5.1925) a parete per le viti per pannelli di truciolato **S1**.
2. Con le viti **S1** allegate, avvitare il set di montaggio **M** a sinistra e a destra.
3. Con le viti **S2** allegate, avvitare il profilo di chiusura **A** a destra e a sinistra. Regolare l'altezza.
4. Infilare il cavo di collegamento **B** nella presa. Inserire l'apparecchio nell set di montaggio **M** fino alla battuta. Con la brugola allegata **S3**, girare la vite ca. 20–25× in senso orario, fino che l'apparecchio é fissato.




- D** Forno normale / armadio superiore
E Forno / forno dell'aria di scarico
F Tubo Alu-Flex ben teso
G Sezione min. di ventilazione 110 cm²

Montaggio solo



Montaggio su forno normale



Montaggio su forno dell'aria di scarico

